



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

**Značajke proizvoda**

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Primjena

Primjena

univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu
i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja**Električni podaci**

Tolerancija nazivnog napona [%]

10

Tolerancija nazivnog napona

10

2

Nazivna frekvencija AC [Hz]

50...60

Pomoćna energija za senzore
DC [V]24; (≤ 30 mA)**Ulazi/izlazi**

Broj ulaza i izlaza

Broj analognih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 1

Izlazi

Broj izlaza releja

1

Opteretivost kontakta

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Broj analognih izlaza

1

Analogni strujni izlaz [mA]

0...20

Maks. opterećenje [Ω]

500

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min]

500...5000

Točnost / odstupanja

Histereza

[% od Sr]

5...100



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/0-20mA

Ponovljivost	[% od Sr]	1
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	0,5...15
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potencijometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita	IP 40	
Terminali za stupanj zaštite	IP 20	
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak		