


AL1340



IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

IO-Link Master DL MB 4P IP67



Primjena

Primjena	U/I moduli za vanjsku uporabu
Funkcija prioritetnog spoja	sučelje sabirnice polja

Električni podaci

Radni napon [V]	20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA]	300...3900; (US)
Zaštitna klasa	III

Napajanje senzora US

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3,6
--------------------------------------	-----

Ulazi/izlazi

Ukupni broj ulaza i izlaza	8; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 4

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Visoka razina prekapčanja [V]	11...30
Niska razina prekapčanja [V]	0...5



IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

IO-Link Master DL MB 4P IP67

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	300
Osigurano protiv kratkog spoja	da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet; IO-Link
------------------------	-------------------

Ethernet - Modbus TCP

Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	Modbus TCP
Tvorničke postavke	IP adresa: 192.168.1.250
	subnet maska: 255.255.255.0
	gateway IP adresa: 0.0.0.0
	MAC adresa: pogledaj tip oznake

Ethernet - Internet of Things

Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Tvorničke postavke	IP adresa: 169.254.x.x
	subnet maska: 255.255.0.0
	gateway IP adresa: 0.0.0.0
	MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima	Sigurnosni protokol: HTTPS

IO-Link Master

Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Broj ulaza razreda A	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90	
Zaštita		IP 65; IP 66; IP 67	
Stupanj zaštite (NEMA 250)		6P	
Stupanj zaprljanja		2	
Kemijski mediji		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	



IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

IO-Link Master DL MB 4P IP67

MTTF	[godina]	95
------	----------	----

Mehanički podaci

Težina	[g]	302
Materijali	kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano	
Materijal za brtvljenje	FKM	

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: FKM



Modbus TCP X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ne koristi se

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ne koristi se

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: M12; kodiranje: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	ne koristi se
3	GND (US)
4	ne koristi se




IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

IO-Link Master DL MB 4P IP67

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Napajanje senzora (US) L+
2	digitalni ulazi
3	Napajanje senzora (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ne koristi se