



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Primjena

Primjena

univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu
i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja**Električni podaci**

Nazivni napon AC [V] < 230

Nazivni napon DC [V] 24

Tolerancija nazivnog napona [%] 10

Tolerancija nazivnog napona
2 [%] 10

Nazivna frekvencija AC [Hz] 50...60

Pomoćna energija za senzore
DC [V] 24; (≤ 30 mA)**Ulazi/izlazi**

Broj ulaza i izlaza

Broj izlaza releja: 1

Izlazi

Broj izlaza releja 1

Opteretivost kontakta 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min] 5...5000

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr] 5...100

Ponovljivost [% od Sr] < 5

Vremena reakcije

Startno premoštenje [s] 0,5...15



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/EXT.POT.

Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-20...70	
Zaštita	IP 40	
Terminali za stupanj zaštite	IP 20	
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Crveno
Opaske		
Opaske	*) posebni dizajn	
Električni priključak		
Priključak		