



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

**Primjena**

Primjena	procjena slijeda impulsa s posebnim zahtjevima vezanim za funkcioniranje i tehnologiju
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivni napon DC	[V]	24
Tolerancija nazivnog napona	[%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[Imp/min]	3...3000
---------------------	-----------	----------

Točnost / odstupanja

Histereza	[% od Sr]	5...100
Ponovljivost	[% od Sr]	1

Vremena reakcije

Startno premoštenje	[s]	0,5...30
---------------------	-----	----------



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/RESET

Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Mehanički podaci		
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske	*) posebni dizajn	
Električni priključak		
Priključak		