


Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DI5004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon DC [V]	10...36
Potrošnja struje [mA]	< 3
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi


Ukupni broj izlaza	1
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	250
Osigurano protiv kratkog spoja	da



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje		ne
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[Imp/min]	3...300
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	15
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	15
Maks. prigušna frekvencija	[Imp/min]	15000
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja		Višeokretajni potencijometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Mjed specijalni premaz; PBT
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	50
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Zeleno
Električni priključak		
Priključak		



DI5010



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Poveznik: 1 x Vezni utikač SS