


Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DGA3012-WPKG/US/3D

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DI602A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 LED 3 x
2 Regulacijska tipka



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm]	12
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 68

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje

Električni podaci

Nazivni napon DC [V]	10...36
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150; (kod primjene izvan opasnog područja: 250; Izlaz impulsa: 15)
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	12
-------------------------	----



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DGA3012-WPKG/US/3D

Prilagodljivo osjetilno područje	ne
----------------------------------	----

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[Imp/min]	3...6000
---------------------	-----------	----------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	10

Vremena reakcije

Startno premoštenje	[s]	0...15
Maks. prigušna frekvencija	[Imp/min]	18000

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Funkcija učenja
------------------------------	-----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...50
Napomena o temperaturi okoline	kod primjene izvan opasnog područja: -20...60 °C	
Zaštita	IP 67	

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***)	
EMC	EN 60947-5-2	

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,171
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 68
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Zaštitno kućište protiv udara zaporne matice: 2
-------------------	--

Električni priključak


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DGA3012-WPKG/US/3D

Priključak



1: L+

2:

Izlaz impulsa slijed impulsa odgovara frekvenciji prigušenja

3: L-

4:

Sklopni izlaz prilagodljivo