




Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN1031

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	100...240
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		I; (IEC 61140)
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Tolerancija izlaznog napona	[%]	2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	2,1
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Smanjenje	[W/K]	1 (60...70 °C)
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Pouzdanost signala DC OK	24 V DC (30 mA)

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-10...70
Zaštita		IP 20



Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	332,4
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715))
Dimenzije	[mm]	45 x 83 x 96
Materijali		Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
završeci opružne stezaljke: ...2,5 mm²		
Priključak		



- | | |
|---|------------|
| 1 | primarno |
| 2 | sekundarno |