





Jedinice za procjenu nadzora nakošenosti

C230/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 100 x 110

Primjena

Primjena	Nadzor trake s po 2 senzora na glavi i krajnjoj točki elevatora; Nadzor odstupanja na elevatorima kako bi se spriječilo trošenje traka i štetne posljedice
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	< 230
Nazivni napon DC [V]	24
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	47...63
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	2
Opteretivost kontakta	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar
------------------------------	----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...50
Zaštita	IP 40
Terminali za stupanj zaštite	IP 20



Jedinice za procjenu nadzora nakošenosti

C230/230VAC

Mehanički podaci

Težina	[g]	624
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	75 x 100 x 110
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Crveno
	Ulazni signal	4 x LED, Zeleno
	Greška	4 x LED, Crveno

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2.5 mm²

Priključak

