




Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom SAE J 1939

DTMHF GBRWCJUS03



Primjena

Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	9...32 DC
Potrošnja struje [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	13,56
Standard sustava RFID	ISO 15693

Domet nadzora

Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	100
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	50
Udaljenost do oznake ID [mm]	≤ 18

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	CAN
CAN	
Protokol	J1939

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...85
Zaštita	IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ponovljivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina]		475



Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom SAE J 1939

DTMHF GBRWCJUS03


Mehanički podaci		
Težina	[g]	144,5
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	komunikacija sučelja CAN	1 x LED, Crveno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	ne koristi se
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L