

Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/250VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	< 250
Nazivni napon DC [V]	24
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min]	5...5000
-------------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	5...100
---------------------	---------



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/250VAC

Ponovljivost	[% od Sr]	1
--------------	-----------	---

Vremena reakcije

Startno premoštenje	[s]	0,5...15
---------------------	-----	----------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra
------------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci

Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Električni priključak

Priključak

