




Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF GNRWIOUS03



Primjena			
Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos		
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina; Singapur; Japan; Tajvan; Izrael; Indija		
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.		
Električni podaci			
Radni napon	[V]	19,2...28,8 DC	
Potrošnja struje	[mA]	< 50	
Zaštitna klasa		III	
Frekvencija rada	[MHz]	13,56	
Standard sustava RFID		ISO 15693	
Domet nadzora			
Udaljenost do oznake ID	[mm]	odnosi se na oznaku u obliku kovanice od 30 mm; I-CODE SLI	: ≤ 40
Sučelja			
Komunikacijsko sučelje	IO-Link		
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)		
Revizija IO-Linka	1.1		
Standard SDCI	IEC 61131-9		
Profil	Smart Sensor: Device Identification		
Način SIO	ne		
Potrebni tip glavnog konektora	A		
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	22	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID	
	default	967	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80	



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF GNRWIOUS03

Zaštita	IP 67; IP 69K
---------	---------------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ponovljivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Električna zaštita	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mehanički podaci

Težina [g]	106,25
Kućište	Cilindrično
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4301/304); Zaštitni poklopac: PPS; umetak za utikač: PEI

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	Matica 2 x M18 x 1
-------------------	--------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

