


Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF HLRWIOUS03



- 1 LED radni status
 2 LED prikaz
 3 Navoj za postavljanje: M4 najv. dubina umetka: 15 mm



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	EU/RED; Japan; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; SAD; Kanada
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	< 150
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	13,56
Standard sustava RFID	ISO 15693

Domet nadzora

Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	400
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	600
Udaljenost do oznake ID [mm]	vezano za ID oznaku E80384 : < 190
	odnosi se na karticu ISO E80407 : < 230

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor: Device Identification
Način SIO	ne



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF HLRWIOUS03

Potrebni tip glavnog konektora	A	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	967

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / kvrga
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jednostruki udar
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

Mehanički podaci

Težina	[g]	456
Dimenzije	[mm]	120 x 50 x 113
Materijali		PBT; Računalo; Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	4 x LED prikaz, Žuto jačina signala ID oznaka

Opaske

Opaske	Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

