



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Primjena

Primjena

univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu
i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivni napon DC	[V]	24
Tolerancija nazivnog napona	[%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj analognih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 1

Izlazi

Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz	[mA] 0...20
Maks. opterećenje	[Ω] 500

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[Imp/min] 5...50
---------------------	------------------



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/4-20mA

Točnost / odstupanja		
Histereza	[% od Sr]	5...100
Ponovljivost	[% od Sr]	1
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	0,5...15
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita	IP 40	
Terminali za stupanj zaštite	IP 20	
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak		