


DV1001



RGBW svjetlosne trake LED

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



Primjena

Primjena

signaliziranje stanja stroja

Električni podaci

Radni napon	[V]	21,6...26,4 DC
Nazivni napon DC	[V]	24; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	400
Boja temperatura	[K]	4000
Svjetlosni tok	[lm]	Crveno: 101,2; Zeleno: 188,8; Plavo: 37; Bijelo: 285,2
Napomena za svjetlosni tok	[lm]	indikacije svjetlosnog toka odnose se na jedan metar trake LED
Uobičajeni radni vijek	[h]	30000

Ulazi

Ulazni krug digitalnih ulaza

24 V PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...45
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita		IP 68
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja

Odobrenje

IEC 62471; IEC 62031

Mehanički podaci

Težina	[g]	47,8
Dimenzije	[mm]	265 x 14,2 x 4,5
Materijali		TPU



RGBW svjetlosne trake LED

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

Prikazi / radni elementi

Prikaz	signaliziranje stanja stroja	LED, višebojno RGB
	ugradbeno svjetlo	LED, Bijelo


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,3 m

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	+ Crveno
2	+ Zeleno
3	GND
4	+ Bijelo
5	+ Plavo

dijagrami i grafikoni

