

Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/WINDOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	< 230
Nazivni napon DC [V]	24
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	2
Opteretivost kontakta	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min]	20...200
-------------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	> 5
---------------------	-----



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/WINDOW

Napomena o histerezi		pričvršćeno	
Ponovljivost	[% od Sr]	1	
Vremena reakcije			
Startno premoštenje	[s]	0,5...15	
Softver / programiranje			
Poravnanje točke prekapćanja		precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...70	
Zaštita		IP 40	
Terminali za stupanj zaštite		IP 20	
Mehanički podaci			
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110	
Materijali		plastika	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Ulazni signal	1 x LED, Žuto
		Status prekapćanja	1 x LED, Crveno
Električni priključak			
Priključak			