
DF1100

Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/Standard/24VDC/Module



1 Ploča za etiketiranje
2 utični terminali Sklopni izlaz 13/14
3 utični terminal 0 V
4 utični terminal 24 V DC

Električni podaci		
Radni napon	[V]	prema SELV/PELV
Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	19,2...30
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC)	[ms]	10
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC)	[A]	40
Zatvoreni strujni krug	[mA]	10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja		2
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-2	otpornost na buku
Mehanički podaci		
Težina	[g]	67
Dimenzije	[mm]	80 x 12,5 x 98
Električni priključak		
utični terminali:		

DF1100

Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/Standard/24VDC/Module

kontaktna poluga / traka:

Priključak

