


Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 stanje LED
- 3 utični terminali IO-Link
- 4 utični terminal 0 V
- 5 utični terminal 24 V DC



Električni podaci

Radni napon	[V]	prema SELV/PELV
Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	19,2...30
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC)	[ms]	10
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC)	[A]	40
Zatvoreni strujni krug	[mA]	10

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Način SIO	ne	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	20
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	892
Uputa	Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”	

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70



Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Zaštita	IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja	2

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-2	otpornost na buku

Mehanički podaci

Težina	[g]	73
Dimenzije	[mm]	80 x 12,5 x 98

Prikazi / radni elementi

Prikaz	stanje	1 x LED, crveno/zeleno/narančasto
--------	--------	-----------------------------------

Električni priključak

utični terminali:

kontaktna poluga / traka:

Priključak

