


DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Alternativni artikli: DI5022

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	--

Nazivni napon DC	[V]	10...36
Potrošnja struje	[mA]	< 3
Zaštita obrnutog polariteta		da

Ukupni broj izlaza	1
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	250
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da


Razmak prekapčanja	[mm]	10
--------------------	------	----



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Prilagodljivo osjetilno područje		ne	
Raspon mjera/postavki			
Područje regulacije		[Imp/min]	30...3000
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza		[% od Sr]	5
Vremena reakcije			
Startno premoštenje		[s]	0
Maks. prigušna frekvencija		[Imp/min]	15000
Softver / programiranje			
Poravnanje točke prekapćanja		Potenciometar	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67	
Mehanički podaci			
Težina		[g]	258,8
Način ugradnje		izravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5	
Materijali		Mjed specijalni premaz; PBT	
Zakretni moment pritezanja		[Nm]	50
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapćanja	1 x LED, Zeleno
Električni priključak			
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Priključak			



Boje žica :

BK = crno

BN = Smeđe

BU = Plavo