


Spojni kabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PA 6.6
Materijal ulivenog tijela	PA 6.6
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



E10631



Spojni kabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano

