


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT050--SFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos


Električni podaci

Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
-------------	-----	----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 65
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	65,2
--------	-----	------

Materijali		PA
------------	--	----

Materijal ulivenog tijela		PA
---------------------------	--	----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT050--SFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5...11 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Ø 28 mm, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA



Priključak

