




Prekidački pojačivač

N200/SA-1 110-240VAC



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
---------	--------------------------------------

Primjena

Primjena	Procjena strujnog napajanja i signala
----------	---------------------------------------

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	110...240
Tolerancija nazivnog napona	[%]	> 20
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	20...10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Snaga izolacije	[V]	9
Maks. potrošnja struje AC	[W]	11
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Broj kanala		1

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Ulazi

Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP/NPN
------------------------------	---------

Izlazi

Broj izlaza releja	1
--------------------	---



Prekidački pojačivač

N200/SA-1 110-240VAC

Opteretivost kontakta		4 A (240 V AC, 24 V DC); (omska otpornost)	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 % nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora	[m]	3000	
Zaštita		IP 20	
Terminali za stupanj zaštite		IP 20	
Stupanj zaprljanja		2; (≤ 240 V AC)	
Testovi / odobrenja			
MTTF	[godina]	290	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	214	
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 EN 60715)	
Materijali		plastika: PC-GF20	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno	
	Izlaz	1 x LED, Žuto	
	Greška	1 x LED, Crveno	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		konektor: 3 x 4-polno, s vijčanim spojem	


Prekidački pojačivač

N200/SA-1 110-240VAC

Električni priključak

glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm

Priključak



05	relej normalno otvoreno
06	relej uobičajeno
07	relej uobičajeno
08	relej normalno zatvoreno
09	DC Napajanje senzora (+)
10	senzorski signal pnp/npn
11	ne koristi se
12	DC Napajanje senzora (-)
21	AC Priključni napon (L)
22	AC Priključni napon (L)
23	AC Priključni napon (N)
24	AC Priključni napon (N)