




Sklopni mrežni dio 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Otkazani artikal



- 1 LED DC-ok
- 2 Potenciometar



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	100...240
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	85...264
Izlazni napon DC	[V]	12...15
Zaštitna klasa		I
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Tolerancija izlaznog napona	[%]	2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	4,5
Maks. izlazna struja pri maks. izlaznom naponu	[A]	3,6
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Smanjenje	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Sklopni mrežni dio 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...70
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-1	otpornost na buku
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-4	
Otpornost na udarce	IEC 60068-2-27	

Mehanički podaci

Težina	[g]	320
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715))
Materijali		Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	LED, Zeleno
--------	----------	-------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Vijčane stezaljke: ...6 mm²

Priključak



dijagrami i grafikoni


Blok dijagram




Sklopni mrežni dio 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


izlazne značajke



karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage



karakteristična linija za podopterećenje





Sklopni mrežni dio 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

karakteristična linija za vrijeme
mrežnog međupohranjivanja

