




Memorija podataka razdjelnika IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Primjena

Primjena	pohrana podataka sustavom IO-Link
----------	-----------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštitna klasa		III
Veličina memorije	[bit]	1042432
Vrsta memorije		FRAM
Maks. ciklusi očitavanja		neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja		neograničeno

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM3 (230,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
Način SIO	ne	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1423

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ponovljivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nije ponovljivo



Memorija podataka razdjelnika IO-Link

DSU___KQRWIOUS03

Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Odobrenje UL-a	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current
	Broj datoteke UL	E205959

Mehanički podaci

Težina	[g]	59,8
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	20 x 7 x 48
Materijali		PBT; TPU; Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Pristup memoriji	1 x LED, Žuto

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

