
E11644

Spojni kabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.


E11644

Spojni kabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

