


Utičnica adaptera

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-prsten



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 125 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 68
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	25,1
--------	-----	------

Navoj za postavljanje		M16
-----------------------	--	-----

Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
------------	--	--------------------------------

Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink, niklovano
---------------------------	--	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica adaptera


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Električni priključak


Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
GN/YE =	Plavo
WH =	zeleno/žuto
	Bijelo