




Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom CANopen

DTMHF INRWCOUS03



Primjena

Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Brazil
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon	[V]	9...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaštitna klasa		III
Frekvencija rada	[MHz]	13,56
Standard sustava RFID		ISO 15693

Domet nadzora

Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	200
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	100
Udaljenost do oznake ID	[mm]	≤ 55

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	CAN
CAN	
Protokol	CANopen

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ponovljivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nije ponovljivo



Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom CANopen

DTMHF INRWCOUS03

Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina]	475	

Mehanički podaci

Težina [g]	175,15
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Preoperational Mode	1 x LED, Zeleno svijetli
	Operational Mode	1 x LED, Zeleno bljeskanje
	Greška	1 x LED, Crveno bljeskanje
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto svijetli

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	ne koristi se
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L