


Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED Žuto
- 2 LED Zeleno
- 2 LED Crveno



Primjena

Radijsko odobrenje za

SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Tajvan;
Indija; Singapur; Kina; Južna Koreja; IzraelNapomena o radijskom
odobrenjuPopis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi
2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]

9...32 DC

Potrošnja struje [mA]

 ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Zaštitna klasa

III

Frekvencija rada [MHz]

13,56

Standard sustava RFID

ISO 15693

Domet nadzora

Udaljenost do oznake ID [mm]

 ≤ 60

Sučelja

Komunikacijsko sučelje

CAN

CAN


Protokol

CANopen



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTCHF MCRWCOUS03

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ponovljivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mehanički podaci		
Težina	[g]	180
Kućište		Kvadratno
Prednja strana senzora		moгуć odabir 5 položaja
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 54
Materijali		kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Preoperational Mode	1 x LED, Zeleno svijetli
	Operational Mode	1 x LED, Zeleno bljeskanje
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto svijetli
	Greška	1 x LED, Crveno bljeskanje
Opaske		
Opaske		Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A		
		
1	ne koristi se	
2	U+	
3	Uzemljenje	
4	CAN_H	
5	CAN_L	