




Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20



Primjena

Dizajn za tipove MKT

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] 0...50

Mehanički podaci

Težina [g]	9,2
Materijali	ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik
Zakretni moment pritezanja [Nm]	0,5; (Ugradbeni vijak)
Promjer klipnjače [mm]	20

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata vijci glave utičnice: 1 x SW2,5

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

dijagrami i grafikoni

Montaža

