


Jedinica za procjenu UHF sustava RFID

DTEUHFEA ABRWETUS04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DTE910

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	700
Frekvencija rada	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Radna frekvencija aktivira se namještanjem komunikacije standardne za Singapur.)
Spojevi antene		4; (TNC Reverse)
Standard sustava RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Snaga prijenosa izračene snage (ERP)	[mW]	2000
Impedanca	[Ω]	50

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
-----------------------	---

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	2
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 500



Jedinica za procjenu UHF sustava RFID

DTEUHFEA ABRWETUS04

Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra	Softver	
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	Ethernet	
Ethernet		
Protokol	TCP/IP	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...55
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Zaštita	IP 65	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	3013
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materijali	Zaštitni poklopac: plastika; kućište: Aluminij; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, crveno/zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - Ethernet		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



Jedinica za procjenu UHF sustava RFID

DTEUHFEA ABRWETUS04

Električni priključak - Napajanje strujom


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	U+
2	Sklopni izlaz
3	0 V
4	Sklopni ulaz
5	n.c.