


Utičnica adaptera

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-prsten



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	22,8
Navoj za postavljanje		PG 9
Materijali		Tlačno lijevani cink
Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Matica: 1 x PG9
-------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica adaptera


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Električni priključak


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo