


Kompaktna jedinica RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED radni status
 2 LED prikaz
 3 Navoj za postavljanje: M4 najv. dubina umetka: 15 mm



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	Kanada; SAD

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 250
Potrošnja energije [W]	4,8
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	902...928
Standard sustava RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW]	200; (maksimalno: 410 mW)

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link				
Tip prijenosa	COM3 (230,4 kBaud)				
Revizija IO-Linka	1.1				
Podržani DeviceIDs	<table> <tr> <th>Način rada</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </table>	Način rada	DeviceID	default	1418
Način rada	DeviceID				
default	1418				

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / kvrga
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jednostruki udar
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



Kompaktna jedinica RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Električna zaštita	EN 61010-2-201	električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Odobrenje UL-a	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current
	Broj datoteke UL	E205959


Mehanički podaci		
Težina	[g]	635,8
Dimenzije	[mm]	120 x 50 x 113
Materijali		PBT; Računalo; Plemeniti čelik; Aluminij

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	4 x LED prikaz, Žuto broj oznaka u polju

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1 Napajanje senzora	L+
2 ne koristi se	
3 Napajanje senzora	L-
4 IO-Link	
5 ne koristi se	