


E11315



Utikač adaptera

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 125 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	27,3
Dimenzije	[mm]	18 x 18 x 19
Navoj za postavljanje		M20
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E11315



Utikač adaptera


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: ...0,6 Nm; Navoj M20
Zakretni moment pritezanja: ...2 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto