


Spojni kabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

110,1

Materijal ulivenog tijela

Mjed, niklovano / TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Spojni kabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, crno, Ø 4,8 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

