


Kompaktna jedinica RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED radni status
 2 LED prikaz
 3 Navoj za postavljanje: M4 najv. dubina umetka: 15 mm

Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	Kina

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 250
Potrošnja energije [W]	4,8
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	920,5...924,5
Standard sustava RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW]	200; (maksimalno: 250 mW)

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link				
Tip prijenosa	COM3 (230,4 kBaud)				
Revizija IO-Linka	1.1				
Podržani DeviceIDs	<table> <tr> <th>Način rada</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </table>	Način rada	DeviceID	default	1418
Način rada	DeviceID				
default	1418				

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67


Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / kvrga
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jednostruki udar
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Električna zaštita	EN 61010-2-201	električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a



Kompaktna jedinica RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Mehanički podaci		
Težina	[g]	635,5
Dimenzije	[mm]	120 x 50 x 113
Materijali		PBT; Računalo; Plemeniti čelik; Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	4 x LED prikaz, Žuto broj oznaka u polju
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
1 Napajanje senzora	L+	
2 ne koristi se		
3 Napajanje senzora	L-	
4 IO-Link		
5 ne koristi se		