

Spojni kabel s utičnicom

ADOGS030PLS0005H03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	8...32 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-20...85
Zaštita	IP 67; (priklučen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina [g]	154	
Materijali	PA	
Materijal ulivenog tijela	PA	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gijbljvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12545



Spojni kabel s utičnicom

ADOGS030PLS0005H03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: niklovano



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
RD =	Smeđe
	Crveno