


E12613



Spojni kabel

ASTGH030MSS00,5H03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci

Težina [g]	30,5
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Zaporna matica: niklovana mjed
Zakretni moment pritezanja [Nm]	0,6...1,5

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


E12613



Spojni kabel

ASTGH030MSS00,5H03


Električni priključak



Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak

