


Kabel spoja Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	8...32 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67; (priključen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina [g]	226,3								
Materijali	PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM								
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano								
Broj ulaza razdjelne kutije	2								
Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoća</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 5 Mio.	Torzijska trdoća	± 180 °/m
Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 5 Mio.								
Torzijska trdoća	± 180 °/m								

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Kabel spoja Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Električni priključak - Konektor DEUTSCH C

Priključak




Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno



Električni priključak - utičnica A

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm





Kabel spoja Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Električni priključak - utičnica B

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

