


DV2300



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket



Primjena

Primjena signaliziranje stanja stroja

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi

Visoka ulazna struja [mA] 6

Sučelja

Komunikacijsko sučelje IO-Link



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1467

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...50
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni pritisak [kPa]	< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
----------------	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	465,7
Vrsta montaže	Montažna baza
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 280
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Segment rasvjete LED	3 x 4 LED
--------	----------------------	-----------

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060
	zidna instalacija, E89061
	Montažni adapter, E89063
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
	ugradbena cijev, E89065
	ugradbena cijev, E89066
	ugradbena cijev, E89067

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	L+
2	ne koristi se
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

dijagrami i grafikoni

