




Spojni kabel s utičnicom

ADOGB050ZDS0005B05



Primjena		
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 400 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	390
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	promjer kabela 7,5 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

E12773



Spojni kabel s utičnicom

ADOGB050ZDS0005B05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH