

DX2045

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC





izrez ploče 91 x 43 mm

Značajke proizvoda		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Dimenzije	[mm]	48 x 112 x 116
Primjena		
Primjena		prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	50...60
Radni napon	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	100
Potrošnja energije	[W]	3
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi		
Broj analognih ulaza		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni ulaz (struja)	[mA]	0...20
Analogni ulaz (napon)	[V]	-10...10
Razlučivost analognog ulaza		16 bit
Precizan analogni ulaz	[%]	0,1
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		4
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	200
Zaštita od preopterećenja		da
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Tip prijenosa		COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.1
Potrebni tip glavnog konektora		A

DX2045

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	3	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70	
Zaštita		IP 65	
Terminali za stupanj zaštite		IP 20	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	369	
Vrsta montaže		izrez ploče: 91 x 43 mm	
Dimenzije	[mm]	48 x 112 x 116	
Materijali		Noryl UL94-V-0	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		prikaz u boji	potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
Električni priključak			

Vijčane stezaljke:

Priključak

