


E18015



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-10...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

362,874

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 47

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E18015



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, crno; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo