



Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



izrez ploče 91 x 43 mm



Značajke proizvoda

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Dimenzije [mm]	48 x 112 x 116

Primjena

Primjena	prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
----------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	100

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	--

Ulazi

Broj analognih ulaza	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni ulaz (struja) [mA]	0...20
Analogni ulaz (napon) [V]	-10...10
Razlučivost analognog ulaza	16 bit
Precizan analogni ulaz [%]	0,1

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	4
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	200
Zaštita od preopterećenja	da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Potrebni tip glavnog konektora	A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3



Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 65
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mehanički podaci		
Težina	[g]	318
Vrsta montaže		izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije	[mm]	48 x 112 x 116
Materijali		Noryl UL94-V-0

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	prikaz u boji	potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

