


Utikač adaptera

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-prsten

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 600 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

63,503

Navoj za postavljanje

1/2" NPT

Materijali

Plemeniti čelik eloksirano

Materijal ulivenog tijela

Plemeniti čelik, eloksirano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E18056



Utikač adaptera


RSTGB050VAS00.3-05

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =	Boje žica :
GN/YE =	Zeleno
RD =	zeleno/žuto
OG =	Crveno
WH =	Narančasto
	Bijelo