


E3M151



Spojni kabel

CONNECTION CABLE M12 5M



Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn	za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL

Električni podaci

Radni napon [V]	< 25 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...80
Zaštita	IP 67; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	274,3
Materijali	kućište: PUR; Brtva: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 60 mm

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel

CONNECTION CABLE M12 5M

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Električni priključak

Kabel: 5 m, TPU, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 3 x 0,25 mm²

Priključak



- | | |
|----|----------------------------|
| 1: | zaslon |
| 2: | ne koristi se |
| 3: | koaksijalni ekran |
| 4: | jezgra koaksijalnog kabela |
| 5: | ne koristi se |

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

