
E20606

Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena		Za uporabu u industrijskim uvjetima
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Raspon vlaknene optike	[mm]	200
OBF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	450
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	2800
OO50		
Raspon vlaknene optike	[mm]	800
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Mehanički podaci		
Težina	[g]	47,5
Verzija osjetilne glave		ravno
Navoj osjetilne glave		M4

E20606

Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Raspored vlakana		◉
Promjer jezgre	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		šesterokutne matice: 4 x M4
		nazubljeni zaporni podložnici: 4
Dodatna oprema (opcionalno)		Rezni alat za optičke vodiče:, E20600
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.