




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Primjena		Mali radijusi savijanja
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Raspon vlaknene optike	[mm]	60
OBF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	70
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	550
OO50		
Raspon vlaknene optike	[mm]	300
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Mehanički podaci		
Težina	[g]	49,5
Verzija osjetilne glave		ravno
Navoj osjetilne glave		M6

E20648



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Duljina glave senzora	[mm]	35
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	9
Raspored vlakana		
Promjer jezgre	[mm]	2 x 16 x 0,25
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik nazubljeni zaporni podložnici: 2
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------