


E3M159



Produžni kabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac

Dizajn

produžetak za spojni kabel O3M za pokretni 3D pametni senzor s analognim video izlazom PAL

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Zaštitna klasa

III

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...80

Zaštita

IP 67; IP 69K

Mehanički podaci

Težina

[g]

274,3

Dimenzije

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materijali

kućište: PUR; Brtva: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

radijus krivine za fiksirane instalacije

≥ 60 mm

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Produžni kabel


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Električni priključak


Kabel: 5 m, TPU, crno, Ø 6 mm, zaštićen; impedanca 75 Ω

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak



- 1: zaslon
- 2: ne koristi se
- 3: koaksijalni ekran
- 4: jezgra koaksijalnog kabela
- 5: ne koristi se

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

