


E3M161



Spojni kabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn	za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 25 AC / < 60 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-10...70
Zaštita		IP 67; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	92,2
Materijali		PUR crno; prsteni za brtvljenje: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	radijus krivine za fiksirane instalacije	≥ 60 mm

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 2 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

