




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

60

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

90

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

570

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

300

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

48,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Duljina glave senzora	[mm]	35
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Raspored vlakana		
Promjer jezgre	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik nazubljeni zaporni podložnici: 2
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------