


Utikač adaptera

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-prsten



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	17,1
Dimenzije	[mm]	18 x 18 x 20
Navoj za postavljanje		PG 9
Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utikač adaptera

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo